

HI-5

Descrição

Filme para recorte, produzido em PU para transferência em 5 segundos. O material possui baixa espessura, elasticidade, toque macio e deslizante. Desenvolvido para aplicação em tecidos de poliéster, algodão ou com elasticidade por um tempo de transferência bem menor. Além disso, possui temperatura de transferência menor, protegendo as fibras do tecido, a fim de não danificá-lo. Possui backing de poliéster adesivado e espessura de 90 microns.

Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado.

Recorte:

Lâmina: nova a 45°

Pressão mínima de corte: 50 gf

Transferência:

Temperatura: 120°C (para uma aplicação) / 150°C (para sobreposições)

Tempo: 5 segundos

Pressão: alta (4 - 5 bar)

Suporte: retirado a quente ou a frio

Processo

- 1) Recorte do material **em reverso** (espelhado);
- 2) Depilar o material presente em excesso;
- 3) Posicionar filme no substrato com o suporte de poliéster;
- 4) Transferência com calor;
- 5) Remover o liner/suporte de poliéster a quente ou frio.

Tecido Recomendado

100% Lycra, 100% Algodão, 100% Poliéster, mistos de algodão-poliéster e tecidos com alto % de lycra. Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via sublimação.

Lavagem : Aguardar 24 horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 60°C, não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem,

Lavagem à Seco: Não,

Máquina de secar: Não.

N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.

Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês e/ou italiano disponíveis em nosso website, www.siser.it. Para demais informações favor nos contactar via compras@textransfer.com.br

Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: compras@textransfer.com.br



Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1
Pag. 1/1
Último Update: 10/2016



Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: compras@textransfer.com.br