

FIRSTMARK

Descrição

O **Firstmark**, é o principal filme da linha de recorte Chemica. Este transfer é produzido em PVC e possui um ótimo custo-benefício. O grande diferencial deste produto é o **LINER ADESIVADO**, algo não muito comum em filmes produzidos em PVC, ou seja, este filme possibilita o recorte de detalhes pequenos para a sua estampa com mais facilidade. Outra grande **NOVIDADE** deste produto é a não utilização de *Phtalato* em sua composição química, possibilitando a homologação em produções de confecção infantil.

Possui um acabamento semi-brilho, e está disponível em uma **cartela com diversas cores**, possui um toque macio e extremamente agradável, com apenas 110 micros de espessura para as cores básicas e 215 microns para as cores fluorescentes.

Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

Recorte:

Lâmina: Nova com 45° de angulação

Pressão de corte: 50 gf

Transferência:

Temperatura: 120°C

Tempo: 20 segundos

Pressão: pressão média (3-4 bar)

Suporte: retirado a frio

Processo:

- 1) Recorte a sua imagem já vetorizada no material de modo espelhado,
- 2) Depile o material em excesso,
- 3) Posicione o filme no tecido,
- 4) Faça a transferência com a prensa térmica à 120°C por 20 segundos,
- 5) Remova o liner de poliéster a frio.

Tecidos Recomendados

100% Algodão, 100% poliéster e mistos de algodão-poliéster. Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via tinta de sublimação.

Lavagem : Aguardar 24 horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 60°C – no avesso – não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos na lavagem. A lavagem com a temperatura máxima não deve exceder 12 minutos. O tempo total da lavagem não deve ultrapassar 50 minutos.

Lavagem à Seco: Não recomendado.

Máquina de secar: Não recomendado.

Não passar a ferro.

Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – Cel. (19) 99988-4735 / (19) 99786-4368

E-mail: compras@textransfer.com.br

Obs.:

- 1) Armazenar o material fora do contato direto com a luz solar, lugares quentes ou úmidos;
- 2) Utilizar o material em até 2 anos após a data de fabricação;
- 3) Este filme não é indicado para sobreposições ou composições de imagens que seja necessário prensar novamente o material;
- 4) Armazenar as bobinas em posição vertical.

N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.

Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.

Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – Cel. (19) 99988-4735 / (19) 99786-4368

E-mail: compras@textransfer.com.br